

Formulaire général

NORD Réducteurs - Bureaux commerciaux

| | |
|------------|---|
| Entreprise | <input type="text"/> |
| Rue | <input type="text"/> |
| Ville | <input type="text"/> Code postal <input type="text"/> |
| Contact | <input type="text"/> |
| Tél. | <input type="text"/> |
| Fax | <input type="text"/> |
| E-mail | <input type="text"/> |



17 Ave. Georges Clémenceau
FR-93421 Villepinte Cedex
Tél +33.14963 0189
Fax +33.14963 0811
E-Mail info@nord-fr.com
www.nord.com

(www.nord.com/locator)

| | |
|-------------|----------------------|
| N° client | <input type="text"/> |
| Application | <input type="text"/> |
| Projet | <input type="text"/> |

Composants nécessaires

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Motorréducteur | <input type="radio"/> Réducteur avec IEC | <input type="radio"/> Réducteur avec bout d'arbre libre | <input type="radio"/> Moteur Solo |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|

| | | | |
|----------|----------------------|------|----------------------|
| Quantité | <input type="text"/> | Type | <input type="text"/> |
|----------|----------------------|------|----------------------|



Paramètres spécifiques au réducteur

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
| Type | <input type="text"/> | Rapport de réduction i | <input type="text"/> |
| Bride | <input type="radio"/> B14 <input type="radio"/> B5 | ø | <input type="text"/> [mm] |
| | <input type="radio"/> Arbre creux <input type="radio"/> Arbre plein | ø | <input type="text"/> x <input type="text"/> [mm] |
| Vitesse de sortie n ₂ | <input type="text"/> | | [min ⁻¹] |
| Couple de sortie M ₂ | <input type="text"/> | | [Nm] |
| Facteur de service minimal f _b | <input type="text"/> | | |
| Durée de vie minimale des roulements L _h | <input type="text"/> | | [h] |
| Efforts radiaux sur l'arbre de sortie F _{R2} | <input type="text"/> | | [N] |
| Distance entre épaulement de l'arbre et point d'application de la force | <input type="text"/> | | [mm] |
| Efforts axiaux sur l'arbre de sortie F _{A2} | <input type="text"/> | | [N] |

Paramètres spécifiques au réducteur

| | |
|---|--|
| Roulement | <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> VL <input type="radio"/> VL2 <input type="radio"/> VL3 <input type="radio"/> AL |
| Pour réducteurs à couples coniques ou à roue et vis Arbre | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B |
| Types d'huile | <input type="radio"/> Minérale <input type="radio"/> Synthétique <input type="radio"/> Huile alimentaire |
| | <input type="radio"/> Types d'huile spéciaux <input type="text"/> |

Paramètres spécifiques au moteur

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| Puissance nominale | <input type="text"/> | [kW] |
| Vitesse du moteur n ₁ | <input type="text"/> | [min ⁻¹] |
| Sonde de température (CTP) | <input type="radio"/> Sonde thermique bilame <input type="radio"/> | |
| Tension réseau | <input type="text"/> [V] +/- <input type="text"/> [%] | |
| Fréquence réseau | <input type="text"/> [Hz] | |



Formulaire général

| Paramètres spécifiques au moteur | |
|--|---|
| Classe d'isolement | F <input checked="" type="checkbox"/> |
| Type de protection | <input type="radio"/> IP55 (Standard) <input type="radio"/> IP <input type="text"/> |
| Type de fonctionnement | <input type="radio"/> S1 (Standard) <input type="radio"/> S <input type="text"/> <input type="text"/> [%] |
| Fréquence de démarrage | <input type="text"/> [c/h] |
| Durée de fonctionnement relative | <input type="text"/> [%] |
| Position de boîtes à bornes | <input type="text"/> |
| Position entrée de câbles | <input type="text"/> |
| Paramètres spécifiques au freinage | |
| Couple de freinage nominal | <input type="text"/> [Nm] |
| Tension de freinage nominale | <input type="text"/> [V] |
| <input type="radio"/> Frein d'arrêt / frein d'urgence <input type="radio"/> Frein de travail | |
| Fonctionnement du variateur de fréquence | |
| <input type="radio"/> Variateur en armoire <input type="radio"/> Variateur monté sur moteur | |
| Plage de variation de | <input type="text"/> [Hz] à <input type="text"/> [Hz] |
| <input type="checkbox"/> Couple constant dans la zone de variation | <input type="text"/> [Nm] |
| <input type="checkbox"/> Ventilation forcée | |
| <input type="checkbox"/> Augmentation de la taille du moteur (dans le cas d'un couple constant) | |
| <input type="checkbox"/> CODEUR | <input type="radio"/> Incrémental <input type="radio"/> Absolu |
| <input type="checkbox"/> Retour vitesse de rotation | |
| <input type="checkbox"/> Fonctionnement en mode générateur, puissance récupérée | <input type="text"/> [kW] |
| <input type="checkbox"/> Système de bus | Nom du bus <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Commande via <input type="radio"/> Ordinateur <input type="radio"/> Console de commande | |

| Conditions | |
|---|---|
| Températures ambiantes | de <input type="text"/> à <input type="text"/> [°C] |
| <input type="checkbox"/> Avec butée pour mouvements horizontaux | <input type="text"/> [Nm] |
| <input type="checkbox"/> Humidité de l'air relative | <input type="text"/> [%] |
| <input type="checkbox"/> Rayonnement solaire direct | |
| <input type="checkbox"/> Milieux agressifs (par ex. air salé) | |
| <input type="checkbox"/> Altitude de l'installation | <input type="text"/> [m] |
| <input type="checkbox"/> Précipitations | |
| <input type="checkbox"/> ATEX (mélanges explosifs dans l'environnement) | Zone <input type="text"/> |
| Peinture | |
| <input type="radio"/> Sans peinture | |
| <input type="radio"/> Peinture 1.0 - primaire | |
| <input type="radio"/> Peinture 2.0 - standard | |
| <input type="radio"/> Peinture 3.0 - variations climatiques normales | |
| <input type="radio"/> Peinture 3.1 - variations climatiques moyennes | |
| <input type="radio"/> Peinture 3.2 - fortes variations climatiques | |
| <input type="checkbox"/> Autre peinture (par ex. : Z, 3.4 ou 3.5) | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Couleur spéciale (Standard RAL7031) | RAL <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Veuillez indiquer les directives DIN EN, etc. <input type="text"/> | |
| Conditions générales | |
| Offre valable jusqu'au | <input type="text"/> |
| Conditions d'achat connues | <input type="radio"/> non connues <input type="radio"/> |
| Conditions d'achat jointes | <input type="checkbox"/> |
| Délai de livraison après réception de la commande | <input type="text"/> |
| Livraison franco de port | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|----------------------|
| Remarques | <input type="text"/> |
|-----------|----------------------|