

SK TIE4-HANQ8-K-LE-MX

Anschlussenerweiterung Leistungseingang

Materialnummer: 275 135 030



Lieferumfang

| | |
|--------------------------------|--|
| 1 x | Anbaugehäuse HAN-Compact mit Kunststoffkappe |
| 1 x | Kontakteinsatz HAN Q8/0 |
| 3 x | Verbindungsleitung |
| 1 x | Erdungsleitung |
| 1 x | Adapterplatte |
| <i>Erforderliches Zubehör:</i> | |
| 1 x | SK TIE4-Adapterkit-HAN |



Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für einen steckbaren Netzspannungsanschluss (Leistungseingang), direkt am Umrichter (bzw. Anschlusseinheit) oder am Motorklemmkasten. Der Harting Steckverbinder verfügt über 8 Kontakte (+PE) und besitzt ein 1-Querbügel-Verriegelungssystem. Es ist eine zusätzliche Einführung mit M16 Gewinde nutzbar.

Für den Anbau an einen Umrichter (oder Motor) wird eine zusätzliche Distanzplatte (SK TIE4-Adapterkit-HAN, Mat.Nr.: 275 274 100) benötigt.



| | | | | |
|--|------------------------------|-------|------|----|
| Technische Information / Datenblatt | SK TIE4-HANQ8-K-LE-MX | | | |
| Anschlussenerweiterung | TI 275135030 | V 1.2 | 3614 | DE |

Technische Daten

| Steckertyp | Harting HAN Q8/0 |
|--------------------|----------------------------|
| Kontaktanzahl | 8 +PE |
| Leiterquerschnitt | 0,14 ... 4 mm ² |
| Kontakteinsatz | Stifteinsatz (M) |
| Schutzart | IP65 |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |

Anschlüsse

| HAN Q8/0 PIN | Potential | SK 135E ... 175E Klemme | SK 180E ... 190E Klemme | SK 2xxE Klemme |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
| 2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
| PE | PE | PE | PE | PE |

Optionales Zubehör (nicht im Artikel enthalten)

Leistungsstecker HAN Q8/0 (Buchse) – (Gegenstück zum angebauten Stecker)

| Anzahl | Bezeichnung | Hersteller | Informationen |
|--------|---|------------|---|
| 1 x | Tüllengehäuse, HAN-Compact | Harting | z. B. Harting Bestellnummer: 19 12 008 0429 (gerader Kabelauszgang) |
| 1 x | Kontakteinsatz HAN Q8/0 (Buchseinsatz) | Harting | Harting Bestellnummer: 09 12 008 3101 |
| 4 x | Crimpkontakt Buchse 1,5 mm ² | Harting | Harting Bestellnummer: 09 33 000 6204 |
| 1 x | HAN-Compact Halbverschraubung | Harting | z. B. Harting Bestellnummer: 19 12 000 5158 (M25 – 14...17 mm) |

Weiterführende Dokumentationen und Software (www.nord.com)

| Dokument | Bezeichnung |
|------------------------------|---|
| BU 0135 | Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E |
| BU 0180 | Handbuch für Frequenzumrichter SK 180E, SK 190E |
| BU 0200 | Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE |
| TI 275274100 | Technische Information SK TIE4-Adapterkit-HAN |