

## SK EBIOE-2

Materialnummer: 275 900 210

### IO - Erweiterung

Die im Folgenden beschriebene Baugruppe darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften installiert und in Betrieb genommen werden. Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse besitzt hinsichtlich

- des Einschaltens, Abschaltens, Freischaltens, Erdens und Kennzeichnens von Stromkreisen und Geräten,
- der ordnungsgemäßen Wartung und Anwendung von Schutzeinrichtungen entsprechend festgelegter Sicherheitsstandards.



### GEFAHR

### Gefahr eines elektrischen Schlags

Der Frequenzumrichter führt nach dem Abschalten bis zu 5 Minuten gefährliche Spannung.

- Arbeiten nur bei spannungsfrei geschaltetem Frequenzumrichter durchführen und Wartezeit von mindestens 5 Minuten nach dem netzseitigen Abschalten beachten!

### ACHTUNG

### Gültigkeit des Dokuments

Dieses Dokument ist nur zusammen mit der Betriebsanleitung des jeweiligen Frequenzumrichters (📖 siehe Überblick am Ende des Dokumentes) gültig. Nur mit diesem Dokument stehen alle für die sichere Inbetriebnahme der Baugruppe und des Frequenzumrichters erforderlichen Informationen zur Verfügung.

### Lieferumfang

1 x	Baugruppe	SK EBIOE-2
1 x	Tragschienenbusverbinder	5-polig



### Einsatzbereich

Externe IO-Erweiterung zur Hutschienenmontage für den **SK 54xE** (SK 1x0E, SK 2xxE auch zulässig). Diese wird über den CAN-Bus mit dem Umrichter verbunden. Es stehen 4 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge und 1 analoger Ausgang zur Verfügung. Weitere IO-Baugruppen können über einen Tragschienenbusverbinder angeschlossen werden.

<b>Technische Information / Datenblatt</b>	<b>SK EBIOE-2</b>			
IO-Erweiterung	TI 275900210	V 1.2	3517	de

**Technische Daten**

Temperaturbereich	0 °C ... 40 °C
Temperaturklasse	Klasse 3k3
Schutzart	IP20

Rüttelfestigkeit	2M1
Firmwareversion	V1.3 R0
Abmessungen [mm]	HxBxT: 114 x 22,5 x 105

Bezeichnung	Klemme	Daten
Spannungsversorgung Baugruppe (Belastbarkeit)	40/44	24 VDC ± 20 %, verpolungssicher (≤ 3 A)
Stromaufnahme Baugruppe	40/44	140 mA ... 340 mA (je nach Last an Kl.43)
Digitaleingang - Bereitstellung 24 VDC	40/43	≤ 200 mA (output)
Digitaleingang - Arbeitsbereich	C1 ... C4	Low: 0 V ... 5 V, High: 15 V ... 30 V
Digitaleingang - spezifische Daten	C1 ... C4	R <sub>i</sub> = 8,1 kΩ, Eingangskapazität: 10nF Abtastrate 1 ms, Reaktionszeit 1 ms
Digitalausgang - Spannungsversorgung 24 VDC	20/50	≤ 1000 mA (input)
Digitalausgang - Arbeitsbereich	B1, B2	Low = 0 V, High = 24 V; max. 500 mA
Analogeingang - Referenzspannung	11	10 VDC ±0,1 V, ≤ 20 mA (output)
Analogeingang - Ausführung als Differenzeingang	13/14; 15/16	Auflösung: 12 Bit, Genauigkeit: 0,1 V, Bürdenwiderstand 250 Ω (Zuschaltung über DIP-Schalter, wenn Konfiguration als Stromeingang)
Analogeingang - Belastbarkeit	13/14; 15/16	≤ 10 mA (Mode: 0/2 ... 10 V) ≤ 20 mA (Mode: 0/4 ... 20 mA)
Analogausgang - Belastbarkeit	17	≥ 1 kΩ (Mode: 0/2 ... 10 V) ≤ 250 Ω (Mode: 0/4 ... 20 mA)
Analogausgang - spezifische Daten	17	Auflösung: 10 Bit, Genauigkeit: 0,25 V
RJ45 - Strombelastbarkeit	RJ45 7/8	≤ 1200 mA

**Montage**


Montageort	Innerhalb eines geeigneten Schaltschranks
Befestigung	Montage auf Hutschiene (TS 35)

### Anschlüsse

Klemmen	Schraubklemmen	6 Klemmblöcke mit je 4 Anschlüssen, (5 mm Raster)
Leitungsquerschnitt	0,14 ... 2,5 mm	AWG 14-26
PE Anschluss	über Hutschiene	Hutschiene ist zu erden
Tragschienenbusverbinder	Steckverbinder	Zur anreihbaren Montage von bis zu 8 SK EBIOE-2 Modulen
RJ45	RJ45 - Buchse	Zum Anschluss über RJ45 - Anschlusskabel

Klemme	Kontakt	Bez.	Beschreibung
X1 Lage oben	40	GND/0V	Bezugspotential (0 V / GND)
	44	VI 24V	Versorgungspotential (+24 V - in)
	78	SYS-	Systembus Datenleitung -
	77	SYS+	Systembus Datenleitung +
X2 Lage oben	12	AGND/0V	Analog Ground (intern mit Klemme 40 verbunden)*
	15	AIN2-	Analogeingang 2, negativ
	16	AIN2+	Analogeingang 2, positiv
	17	AOUT	Analogausgang
X3 Lage oben	12	AGND/0V	Analog Ground (intern mit Klemme 40 verbunden)*
	13	AIN1-	Analogeingang 1, negativ
	14	AIN1+	Analogeingang 1, positiv
	11	VO 10V	10 V Referenzspannung
X4 Lage unten	50	VI 24V2	Versorgungspotential (+24 V - in) der Digitalausgänge
	B1	DOU1	Digitalausgang 1
	B2	DOU2	Digitalausgang 2
	20	GND2/0V2	Bezugspotential (0 V / GND) der Digitalausgänge
X5 Lage unten	43	VO 24V	Versorgungsspannung der Digitaleingänge (+24 V - out)
	C3	DIN3	Digitaleingang 3
	C4	DIN4	Digitaleingang 4
	40	GND/0V	Bezugspotential (0 V / GND)
X6 Lage unten	43	VO 24V	Versorgungsspannung der Digitaleingänge (+24 V - out)
	C1	DIN1	Digitaleingang 1
	C2	DIN2	Digitaleingang 2
	40	GND/0V	Bezugspotential (0 V / GND)
X7 Lage vorn	RJ45 - 1	SYS +	Systembus Datenleitung +
	RJ45 - 2	SYS -	Systembus Datenleitung -
	RJ45 - 7	GND/0V	Bezugspotential (0 V / GND)
	RJ45 - 8	24 V	Versorgungspotential (+24 V - in / out)
X8 Lage hinten	Tragschienen Busverbinder		Anbindung Spannungsversorgung und Systembus einer weiteren SK EBIOE-2 Baugruppe

\* AGND/0V ist intern über spezielle Bauelemente mit dem Bezugspotential der Baugruppe GND/0V verbunden. Um Schäden an der Baugruppe bzw. Störungen der analogen Signale zu vermeiden, dürfen beide Kontakte nicht gebrückt werden.



1 ... 8 = X1 ... X8

## ACHTUNG


### Belastung RJ45 Buchse

Die Kontakte der RJ45 Buchse dürfen maximal mit 1,2 A belastet werden. Beim Aufbau eines entsprechend großen Netzwerkes mit Frequenzrichtern und IOE-Baugruppen sind ggf. 2 getrennte Stromkreise aufzubauen, um eine Überlastung zu vermeiden.



*Prinzipschaltbild – elektrischer Anschluss*

(Klemmenbezeichnung am Beispiel: Frequenzumrichter SK 54xE)

Klemme	Funktion	Gerät
X1	Versorgung / Systembus	SK EBIOE-2
X2	AIN 2 / AOUT	
X3	AIN 1	
X4	DOUT	
X5	DIN 3 / 4	
X6	DIN 1 / 2	
X7	Versorgung / Systembus	
X8	Versorgung / Systembus	
X9	Versorgung / Systembus	SK 54xE
X10	Versorgung / Systembus	
RJ45 WAGO connection module Mat.-Nr.: 278910300		



**Anschlussbeispiele**



## Konfiguration

Die Konfiguration der Baugruppe erfolgt in erster Linie über deren Dipschalter. Die Dipschalterstellungen werden nach einem „Power On“ der Baugruppe gelesen. Eine Änderung der Dipschalter im laufenden Betrieb wird nicht berücksichtigt.

Der Systembus ist an seinen beiden physikalischen Enden zu terminieren (ggf. Dipschalter „Abschlusswiderstand Systembus“ setzen).



## Information

## Broadcastbetrieb

Im Modus „Broadcast“, der durch den Parameter (**P162**) aktiviert wird, kann die Baugruppe bis zu 4 Umrichter parallel ansprechen. Die Umrichter greifen somit gemeinsam auf die IOs zu und werten die Eingangssignale entsprechend der jeweilig eigenen Parametrierung aus. Ausgangssignale von diesen Umrichtern, die auf das gemeinsame IO - Modul gesendet werden, werden baugruppenintern durch ein logisches "ODER" verknüpft. D.h. ein Digitalausgang wird gesetzt, sobald einer der vier Frequenzumrichter diesen anspricht. Außerdem wird der höchste analoge Wert über den Analogausgang der IO - Erweiterung dargestellt.

## DIP - Schalter

Funktion	DIP-Switch Bedeutung (DIP-Nr.)	DIP-Switch Kombinationen			Zuordnung Signal
		BIT2	BIT1	BIT0	
Abschlusswider- stand Systembus	S-Bus term. (01)			0 1	nicht gesetzt gesetzt
Adressierung Systembus	S-Bus Adr. Bit 0 (02)		0	0	Adr. 20 (für FU0 Adr. 32)* Adr. 21 (für FU1 Adr. 34)*
	S-Bus Adr. Bit 1 (03)		1	0 1	Adr. 22 (für FU2 Adr. 36)* Adr. 23 (für FU3 Adr. 38)*
Analogeingang AIN1	Ain1 Mode Bit 0 (04)	0	0	0	0 ... 10 V
	Ain1 Mode Bit 1 (05)	0	1	0	2 ... 10 V -10 ... 10 V
	Ain1 Mode Bit 2 (06)	1	0	0	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Analogeingang AIN2	Ain2 Mode Bit 0 (07)	0	0	0	0 ... 10 V
	Ain2 Mode Bit 1 (08)	0	1	0	2 ... 10 V -10 ... 10 V
	Ain2 Mode Bit 2 (09)	1	0	0	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Analogausgang AOUT	Aout Mode Bit 0 (10)		0	0	0 ... 10 V
	Aout Mode Bit 1 (11)		0 1	1 0	2 ... 10 V 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Modus Second - IOE	2nd IOE Mode (12)			0	erste SK-...-IOE am FU
				1	zweite SK-...-IOE am FU

\* Bei DIP12 = ON: Adresse 10 ... 13 anstelle 20 ... 23

### LED Anzeigen

DS (Device State)	DE (Device Error)	Bedeutung
		lang blinken = 0,5 s an / 1 s aus kurz blinken = 0,25 s an / 1 s aus
<b>AUS</b>	<b>AUS</b>	Technologiebox nicht betriebsbereit, keine Steuerspannung
<b>AN</b>	<b>AUS</b>	Technologiebox betriebsbereit, kein Fehler, mindestens ein Frequenzumrichter kommuniziert über den Systembus
<b>AN</b>	<b>kurz Blinken</b>	Technologiebox betriebsbereit, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>ein oder mehrere der angeschlossenen Frequenzumrichter befinden sich im Fehlerstatus</li> </ul>
<b>lang Blinken</b>	<b>AUS</b>	Technologiebox betriebsbereit und mindestens ein weiterer Teilnehmer ist am Systembus angeschlossen, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>kein Frequenzumrichter am Systembus (ggf. Verbindung unterbrochen)</li> <li>Adressfehler eines oder mehrerer Systembusteilnehmer</li> </ul>
<b>lang Blinken</b>	<b>kurz Blinken</b> Blinkintervall 1 x - 1s Pause	Systembus befindet sich im Status „Bus Warning“ <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunikation auf Systembus gestört oder</li> <li>kein weiterer Teilnehmer am Systembus vorhanden</li> </ul>
<b>lang Blinken</b>	<b>kurz Blinken</b> Blinkintervall 2 x - 1s Pause	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systembus befindet sich im Status „Bus off“ oder</li> <li>die 24V Spannungsversorgung des Systembusses wurden während des Betriebs unterbrochen</li> </ul>
<b>lang Blinken</b>	<b>kurz Blinken</b> Blinkintervall 3 x - 1s Pause	<ul style="list-style-type: none"> <li>die 24V Spannungsversorgung des Systembusses fehlt (Systembus befindet sich im Status „Bus off“)</li> </ul>
<b>lang Blinken</b>	<b>kurz Blinken</b> Blinkintervall 4 x - 1s Pause	Baugruppenfehler <ul style="list-style-type: none"> <li>EEPROM - Fehler</li> </ul>
<b>lang Blinken</b>	<b>kurz Blinken</b> Blinkintervall 5 x - 1s Pause	Baugruppenfehler <ul style="list-style-type: none"> <li>AOUT-Fehler (Analogausgang)</li> <li>Fehler Konfiguration der DIP-Schalter</li> </ul>
<b>AUS</b>	<b>kurz Blinken</b> Blinkintervall 1...7 - 1s Pause	Systemfehler, interner Programmablauf gestört <ul style="list-style-type: none"> <li>EMV-Störungen (Verdrahtungsrichtlinien beachten!)</li> <li>Baugruppe defekt</li> </ul>

IO - Kanal	Anzeige	Bedeutung
DI 1	AN	High Potential DIN1
DI 2	AN	High Potential DIN2
DI 3	AN	High Potential DIN3
DI 4	AN	High Potential DIN4

IO - Kanal	Anzeige	Bedeutung
DO 1	AN	High Potential DOUT1
DO 2	AN	High Potential DOUT2

DI 3/4, DO 1/2      **Abhängig von Typ der IO-Baugruppe vorhanden!**

### Fehlermeldungen

Fehlermeldungen der Baugruppe - die aktuelle bzw. die archivierte Meldung der letzten Störung - können über den Baugruppenparameter (P170) ausgelesen werden.

Fehler	Bedeutung	Bemerkungen
1000	EEPROM Fehler	EMV Störungen, Baugruppe defekt
1030	Systembus BUS OFF	keine 24 V Spannung auf Bus, Anschlüsse nicht korrekt
2000	DIP geändert	DIP Schalterkonfiguration im laufenden Betrieb geändert
2001	DIP Konfiguration fehlerhaft	Ungültige DIP Schaltereinstellungen
2010	Fehler am Analogausgang	Überlastung, Referenzspannung, Kurzschluss, Kalibrierungsfehler
2020	Umrichter unterstützt Baugruppe nicht	Falscher Umrichtertyp angeschlossen

## Parametrierung

**Frequenzumrichter:** Für den Aufbau einer Kommunikation zwischen Frequenzumrichter und IOE – Baugruppe sind folgende Parameter des Frequenzumrichters anzupassen.

Parameter	Bedeutung	Bemerkungen
(P514)	Busgeschwindigkeit	5 (= 250 kBaud)
(P515 [-01])	Busadresse	FU1 = 32      FU2 = 34 FU3 = 36      FU4 = 38
(P480 [-01 ...])	Funktion DIN der Baugruppe	Mögliche Einstellungen gemäß (P420)
(P481 [-05 ...])	Funktion DOUT der Baugruppe	Mögliche Einstellungen gemäß (P434)
(P400 [-03 ...])	Funktion AIN der Baugruppe	Mögliche Einstellungen gemäß (P400)
(P418 [-01 ...])	Funktion AOUT der Baugruppe	Mögliche Einstellungen gemäß (P418)

**IO-Erweiterung:** Für die Einstellung bzw. zur Anzeige spezieller Betriebswerte bietet die Baugruppe eine Auswahl an entsprechenden Parametern. Die Anpassung von Parametern kann mit Hilfe der NORD CON-Software oder einer ParameterBox erfolgen. Die Kommunikation ist ausschließlich über einen an der Baugruppe angeschlossenen SK 54xE, SK 2xxE bzw. SK 1x0E möglich.

Parameter	Bedeutung	Bemerkungen
(P150)	Relais setzen	DOUT direkt setzen oder Steuerung über BUS
(P152)	Werkseinstellung	Parameter der Baugruppe zurücksetzen, AOUT kalibrieren
(P153 [-01 ...])	Min. Systembuszyklus	Reduzierung der von der Baugruppe bedingten Buslast
(P160 [-01 ...])	Analogausgang setzen	AOUT direkt setzen oder Steuerung über BUS
(P161 [-01 ...])	Filterzeit	Entprellen bzw. Verrunden von Eingangssignalen
(P162)	Sende-Broadcast	Aktivieren des Broadcast – Mode (Ansteuerung mehrerer Umrichter durch diese Baugruppe)
(P163 [-01 ...])	Analogausg. invertieren	Analogsignal invertieren
(P170 [-01 ...])	Aktuelle Fehler	Anzeige von Baugruppenfehler
(P171 [-01 ...])	Software- Version	Firmwareversion / Revision
(P172)	Ausbaustufe	Baugruppentyp
(P173)	Baugruppenzustand	Status Systembus bzw. der angeschlossenen FU
(P174)	Zustand Digitaleingänge	Abbild des Schaltzustandes der DIN
(P175)	Zustand Relais	Abbild des Schaltzustandes der DOUT
(P176 [-01 ...])	Aktuelle Spannung	Spannungshöhe der analogen Signale

## Weiterführende Dokumentationen und Software ([www.nord.com](http://www.nord.com))

Software	Bezeichnung
<a href="http://www.nord.com">NORD.CON</a>	Parametrier- und Diagnosesoftware

Software	Bedeutung

Dokument	Bezeichnung
<a href="#">BU_0000</a>	Beschreibung NORD CON Software
<a href="#">BU_0040</a>	Handbuch ParametrierBoxen
<a href="#">BU_0180</a>	Handbuch Frequenzumrichter SK 180E, SK 190E

Dokument	Bedeutung
<a href="#">BU_0200</a>	Handbuch Frequenzumrichter SK 2xxE
<a href="#">BU_0505</a>	Handbuch Frequenzumrichter SK 54xE

**Parameterbeschreibung**

P150		Relais setzen	
<b>Einstellbereich</b>	0 ... 4	mitgeltende(r) Parameter: <b>P480</b>	
<b>Werkseinstellung</b>	{ 0 }		
<b>Geltungsbereich</b>	<b>SK CU4-IOE2, SK TU4-IOE, SK EBIOE-2</b>		
<b>Beschreibung</b>	Einstellen der Schaltzustände der Digitalausgänge.		
Einstellwerte	Wert	Bedeutung	
	0	Über Bus	Ansteuerung aller Digitalausgänge über den Systembus, die Funktionen werden im Frequenzumrichter definiert ( <b>P480</b> ).
	1	Ausgänge aus	Alle Digitalausgänge sind aus (low = 0 V).
	2	Ausgang 1 an (DO1)s	Der Digitalausgang DO1 wird „high“ gesetzt (ist aktiv), der Digitalausgang DO2 bleibt ausgeschaltet.
	3	Ausgang 2 an (DO2)	Der Digitalausgang DO2 wird „high“ gesetzt (ist aktiv), der Digitalausgang DO1 bleibt ausgeschaltet.
	4	Ausgänge 1 und 2 an	Alle Digitalausgänge sind an (high).
P152		Werkseinstellung	
<b>Einstellbereich</b>	0 ... 2		
<b>Werkseinstellung</b>	{ 0 }		
<b>Beschreibung</b>	Zurücksetzen von Parametern der Baugruppe in die Werkseinstellung.		
<b>Hinweis</b>	Nach Abschluss des Prozesses wechselt die Anzeige des Parameters wieder auf den Wert „0“.		
Einstellwerte	Wert	Bedeutung	
	0	keine Änderung	Die Funktion wird nicht ausgeführt.
	1	Werkseinstell. laden	Alle Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
	2	Kalibrierung AOut	Die Genauigkeit des Analogausgangs kann mit einer Korrekturgeraden verbessert werden, diese ist jedoch im Standardfall nicht aktiviert. Wenn Werkseinstellungen ( <b>P152</b> ={ 1 }) geladen werden, bleiben die Korrekturwerte erhalten. Eine Kalibrierung wird durchgeführt, wenn ( <b>P152</b> ) auf { 2 } gesetzt wird, d.h. die Gerade wird neu aufgenommen und im EEPROM abgespeichert.
P153		Min. Systembuszyklus	
<b>Einstellbereich</b>	5 ... 250 ms		
<b>Arrays</b>	[-01] = TxSDO Inhibit Time	[-02] = TxPDO Inhibit Time	
<b>Werkseinstellung</b>	{ [-01] = 10 }	{ [-02] = 5 }	
<b>Beschreibung</b>	Anpassung der Zykluszeit für das Versenden von SDO (Service Data Object) und PDO (Process Data Object) auf dem Systembus.		
<b>Hinweis</b>	Durch Verlängern der Zykluszeiten reduziert sich die Buslast.		



P160		Analogausg. setzen	
<b>Einstellbereich</b>	-0,1 ... 10,0 V		
<b>Arrays</b>	[-01] = Analogausgang 1	[-02] = Analogausgang 2	
<b>Werkseinstellung</b>	{ [-01] = -0,1 }	{ [-02] = -0,1 }	
<b>Beschreibung</b>	Einstellen des Signals auf einen definierten Wert, unabhängig vom Systembus.		
<b>Hinweis</b>	<p>Ist der Analogausgang als Stromausgang konfiguriert, dann ist der Faktor 2 zu berücksichtigen.</p> <p>Die Einstellung 0 V entspricht in dem Fall einem Stromwert von 0 mA (<math>0 \times 2 = 0</math>).</p> <p>Die Einstellung 10 V entspricht in dem Fall einem Stromwert von 20 mA (<math>10 \times 2 = 20</math>).</p> <p>Die Arrays sind nur dann funktional, wenn auch die entsprechenden IOs auf der Baugruppe vorhanden sind.</p>		
<b>Einstellwerte</b>	<b>Wert</b>	<b>Bedeutung</b>	
	-0,1	Wert wird über Bus gesetzt.	
	0.0 ... 10,0	Wert wird manuell gesetzt.	

P161		Filterzeit	
<b>Einstellbereich</b>	0 ... 400 ms		
<b>Arrays</b>	[-01] = Analogeingang 1	[-02] = Analogeingang 2	
	[-03] = Analogausgang 1	[-04] = Digitaleingang 1	
	[-05] = Digitaleingang 2	[-06] = Digitaleingang 3	
	[-07] = Digitaleingang 4	[-08] = Digitalausgang 1	
	[-09] = Digitalausgang 2	[-10] = Analogausgang 2	
<b>Werkseinstellung</b>	{ [-01], [-02] = 100 }	{ [-04] ... [-07] = 2 }	{ [-03], [-08] ... [-10] = 0 }
<b>Beschreibung</b>	<p>Die analogen und digitalen Eingänge werden zyklisch alle 250 <math>\mu</math>s eingelesen, daraus ergibt sich eine Eingangsschärfe von 0,25 ms. Zum Entprellen der Eingänge / Glätten der Eingangssignale gelangen die eingelesenen Informationen in eine Filterroutine. Die Filterzeit ist parametrierbar.</p> <p>Wird beispielsweise für einen digitalen Eingang eine Filterzeit von 1 ms parametrierbar, beträgt die Verzögerung des Eingangssignals ca. 1...1,25 ms.</p> <p>Die parametrierbare Filterzeit für die analogen Ausgänge dient der Verrundung von Signalsprüngen.</p>		
<b>Hinweis</b>	Die Arrays sind nur dann funktional, wenn auch die entsprechenden IOs auf der Baugruppe vorhanden sind.		

P162		Sende-Broadcast	
<b>Einstellbereich</b>	0 ... 1		
<b>Werkseinstellung</b>	{ 0 }		
<b>Beschreibung</b>	<p>Aktivierung des Broadcastmodus.</p> <p>Im Broadcastmodus haben bis zu vier Frequenzumrichter gleichzeitig Zugriff auf die Baugruppe.</p>		
<b>Hinweis</b>	<p>Im Broadcastbetrieb wird die Adressierung der Baugruppe (DIP-Schalter) nicht mehr berücksichtigt.</p> <p>Die Empfangsdaten werden in der I/O - Baugruppe durch „oder“ verknüpft. Sind mehrere Frequenzumrichter mit den Digitalausgängen der Baugruppe verknüpft, wird der betreffende Ausgang auf „high“-Pegel gesetzt, sobald ein Frequenzumrichter diesen anspricht. Ähnlich verhält es sich beim Analogausgang. Hierbei setzt sich der höchste Wert durch.</p>		
<b>Einstellwerte</b>	0 = Aus	1 = An (Broadcastmodus aktiv)	

<b>P163</b>	<b>Analogausg. invert.</b>			
<b>Einstellbereich</b>	0 ... 1			
<b>Arrays</b>	[-01] = Analogausgang 1	[-02] = Analogausgang 2		
<b>Werkseinstellung</b>	{ 0 }			
<b>Beschreibung</b>	Invertieren des Signals am Analogausgang.			
<b>Hinweis</b>	Die Arrays sind nur dann funktional, wenn auch die entsprechenden IOs auf der Baugruppe vorhanden sind.			
<b>Einstellwerte</b>	0 = Aus	1 = An (Invertieren aktiv)		
<b>P170</b>	<b>Aktueller Fehler</b>			
<b>Anzeigebereich</b>	0.0 ... 564.0			
<b>Arrays</b>	[-01] = Aktueller Fehler	aktuell aktive (nicht quittierte) Störungsmeldung		
	[-02] = Letzte Störung	Anzeige der letzten Störmeldung aus dem Fehlerspeicher		
<b>Beschreibung</b>	Darstellung einer Fehlermeldung.			
<b>Hinweis</b>	SK CSX-3...	Darstellung erfolgt codiert		
	SK PAR-3...	Darstellung erfolgt im Klartext		
<b>Anzeigewerte</b>	📖 Abschnitt "Fehlermeldungen"			
<b>P171</b>	<b>Software-Version</b>			
<b>Anzeigebereich</b>	0,0 ... 9999,0			
<b>Arrays</b>	[-01] = Softwareversion	Versionsnummer (z.B.: V1.0)		
	[-02] = Softwarerevision	Revisionsnummer (z.B.: R1)		
	[-03] = Sonderversion	Sonderversion der Hard-/ Software (z.B.: 0.0). Der Wert „0“ steht für „Standardausführung“.		
<b>Beschreibung</b>	Darstellung der Software-Version (Firmware-Version) der Baugruppe			
<b>P172</b>	<b>Ausbaustufe</b>			
<b>Anzeigebereich</b>	0 ... 8			
<b>Beschreibung</b>	Darstellung der Ausbaustufe / der Variante des Gerätes			
<b>Anzeigewerte</b>	<b>Wert</b>	<b>Bedeutung</b>		
	0	CU4 (intern)	Baugruppentyp: SK CU4-...	
	1	TU4 (extern)	Baugruppentyp: SK TU4-...	
	2	TU1-3 (Techno.-box)	Baugruppentyp: SK TU1- / TU2- / TU3- ...	
	3	TU1-3 (Technobox)+DIP	Baugruppentyp: SK TU1- / TU2- / TU3- ... mit DIP-Schalter	
	4	EBIOE-2	Baugruppentyp: SK EBIOE-2	
	5	TU4 Safe	Baugruppentyp: SK TU4-... / Variante „Safe“	
	6	TU3 Safe	Baugruppentyp: SK TU3-... / Variante „Safe“	
	7	CU4IOE-2	Baugruppentyp: SK CU4-IOE2-...	

P173 Baugruppen Zustand																			
<b>Anzeigebereich</b>	0000 ... FFFF <sup>(hex)</sup>																		
<b>Beschreibung</b>	Darstellung des Status der angeschlossenen Geräte und des Systembusses																		
<b>Hinweis</b>	SK CSX-3... Anzeige erfolgt in hexadezimalen Format SK PAR-3... Anzeige erfolgt in binärem Format																		
<b>Anzeigewerte</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert (Bit)</th> <th>Bedeutung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ... 5</td> <td>Nicht benutzt</td> </tr> <tr> <td>6 BUS WARNING</td> <td>Systembus ist im Status „BUS WARNING“</td> </tr> <tr> <td>7 BUS OFF</td> <td>Systembus ist im Status „BUS OFF“</td> </tr> <tr> <td>8 FU1 (low – Bit)</td> <td>Status FU1 (low Bit)</td> </tr> <tr> <td>9 FU1 (high – Bit)</td> <td>Status FU1 (high Bit)</td> </tr> <tr> <td>10 ... 11</td> <td>Status FU2</td> </tr> <tr> <td>12 ... 13</td> <td>Status FU3</td> </tr> <tr> <td>14 ... 15</td> <td>Status FU4</td> </tr> </tbody> </table>	Wert (Bit)	Bedeutung	0 ... 5	Nicht benutzt	6 BUS WARNING	Systembus ist im Status „BUS WARNING“	7 BUS OFF	Systembus ist im Status „BUS OFF“	8 FU1 (low – Bit)	Status FU1 (low Bit)	9 FU1 (high – Bit)	Status FU1 (high Bit)	10 ... 11	Status FU2	12 ... 13	Status FU3	14 ... 15	Status FU4
Wert (Bit)	Bedeutung																		
0 ... 5	Nicht benutzt																		
6 BUS WARNING	Systembus ist im Status „BUS WARNING“																		
7 BUS OFF	Systembus ist im Status „BUS OFF“																		
8 FU1 (low – Bit)	Status FU1 (low Bit)																		
9 FU1 (high – Bit)	Status FU1 (high Bit)																		
10 ... 11	Status FU2																		
12 ... 13	Status FU3																		
14 ... 15	Status FU4																		

\* Gerät ausgeschaltet

P174 Zustand Digitaleing.											
<b>Anzeigebereich</b>	0000 ... 1111 <sup>(bin)</sup>										
<b>Beschreibung</b>	Aktuelles Abbild der Schaltzustände der digitalen Eingänge										
<b>Hinweis</b>	SK CSX-3... Anzeige erfolgt in hexadezimalen Format SK PAR-3... Anzeige erfolgt in binärem Format										
<b>Anzeigewerte</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert (Bit)</th> <th>Bedeutung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Digitaleing. 1</td> <td>Digitaleingang 1 der Baugruppe</td> </tr> <tr> <td>1 Digitaleing. 2</td> <td>Digitaleingang 2 der Baugruppe</td> </tr> <tr> <td>2 Digitaleing. 3</td> <td>Digitaleingang 3 der Baugruppe</td> </tr> <tr> <td>3 Digitaleing. 4</td> <td>Digitaleingang 4 der Baugruppe</td> </tr> </tbody> </table>	Wert (Bit)	Bedeutung	0 Digitaleing. 1	Digitaleingang 1 der Baugruppe	1 Digitaleing. 2	Digitaleingang 2 der Baugruppe	2 Digitaleing. 3	Digitaleingang 3 der Baugruppe	3 Digitaleing. 4	Digitaleingang 4 der Baugruppe
Wert (Bit)	Bedeutung										
0 Digitaleing. 1	Digitaleingang 1 der Baugruppe										
1 Digitaleing. 2	Digitaleingang 2 der Baugruppe										
2 Digitaleing. 3	Digitaleingang 3 der Baugruppe										
3 Digitaleing. 4	Digitaleingang 4 der Baugruppe										

P175 Zustand Relais							
<b>Anzeigebereich</b>	00 ... 11 <sup>(bin)</sup>						
<b>Beschreibung</b>	Aktuelles Abbild der Schaltzustände der digitalen Ausgänge						
<b>Hinweis</b>	SK CSX-3... Anzeige erfolgt in hexadezimalen Format SK PAR-3... Anzeige erfolgt in binärem Format						
<b>Anzeigewerte</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert (Bit)</th> <th>Bedeutung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Relais 1</td> <td>Digitaler Ausgang 1 der Baugruppe</td> </tr> <tr> <td>1 Relais 2</td> <td>Digitaler Ausgang 2 der Baugruppe</td> </tr> </tbody> </table>	Wert (Bit)	Bedeutung	0 Relais 1	Digitaler Ausgang 1 der Baugruppe	1 Relais 2	Digitaler Ausgang 2 der Baugruppe
Wert (Bit)	Bedeutung						
0 Relais 1	Digitaler Ausgang 1 der Baugruppe						
1 Relais 2	Digitaler Ausgang 2 der Baugruppe						

P176 Aktuelle Spannung	
<b>Anzeigebereich</b>	-10,0 ... 10,0 V
<b>Arrays</b>	[-01] = Analogeingang 1      [-02] = Analogeingang 2 [-03] = Analogausgang 1      [-04] = Analogausgang 2
<b>Beschreibung</b>	Abbild der gemessenen Spannungshöhe.